

コロナウイルス対策でフェイスシールドやメガネレンズを着用の方へ

フェイスシールド・メガネレンズ用くもり止め液

Defog Magic

デフォグ マジック



特長

- マスク着用時のフェイスシールドやメガネレンズのくもりを防止します。
- くもり止め加工されたフェイスシールドは、洗浄するとくもり止め効果が消失しますが、デフォグマジックを塗れば、くもり止め効果が発現します。
- 撥水加工のメガネレンズにも塗れます。
- 透明な仕上がりで視界スッキリ。
- 滴下してティッシュで塗り広げるだけ。飛散しません。
- フェイスシールド内面:約 80 回分、メガネレンズ両面:約 160 回分

効果



抜群のくもり止め効果



優れた透明性

使用方法

- 塗布面をきれいな状態にします。
- 塗布面に適量を滴下して、ティッシュで薄く塗り広げます(強くこすらない)。
- フェイスシールドには内面に 10 滴ほど、メガネレンズには両面に 4~5 滴使用します。
- 撥水加工のメガネレンズに塗って、塗布ムラがある場合は、乾燥後に乾いたティッシュで拭きあげます。
- くもり止め膜は流水で洗い落とせます。
- 動画サイトをご覧ください。



動画サイト

使用上の注意

○火気厳禁 ○飲用不可 ○人体に使用しない。○子供の手の届くところに置かない。○用途以外に使用しない。○コンタクトレンズ、密閉型ゴーグルに使用しない。○塗布面の材質によって変質の恐れあり。予め目立たない箇所で確認してから使用する。○直射日光、40℃以上の高温、0℃以下の低温を避け、キャップをつけて保管する。○廃棄の際は中身を使い切って、地域のゴミ処理方法に従って廃棄する。

応急処置

○万一飲み込んだ場合は直ちに医師の診断を受ける。○目に入った場合は清浄な水で最低 15 分間洗浄し、異常があれば医師の診断を受ける。○皮膚に付着した場合は石けん水で洗い落とす。

その他

○成分:アルコール類、界面活性剤 ○液性:中性 ○消防法:非危険物 ○内容量:24g ○本体:PP ○日本製

日本特殊塗料株式会社

■お問い合わせ先

DIY 販売部 〒123-0865 東京都足立区王子新田 2-11-4 TEL (03)3919-6001 FAX (03)3919-6681
塗料事業本部 〒114-8584 東京都北区王子 3-23-2 TEL (03)3913-6153 FAX (03)3913-6236
ホームページ <https://www.nttoryo.co.jp/>